

Распределитель с электроуправлением MZH-3-1,5-L-LED

№ изделия: 30218

FESTO

Micro-Pneumatic, с электромагнитной катушкой и вспомогательным ручным управлением, без штекерной розетки.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция распределителя | 3/2 Н.З., моностабильный |
| Стандартный номинальный расход | 80 l/min |
| Рабочее давление | 2 ... 7 bar |
| Структура проекта | Каретка поршня |
| Класс защиты | IP40 с розеткой |
| Условный проход | 1,5 mm |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Время выключения | 23 ms |
| Время включения | 7 ms |
| Рабочий цикл | 100% |
| Характеристики катушки | 24V DC: 0,55W |
| Рабочая среда | Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла |
| Температура среды | -5 ... 50 °C |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 30 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Монтажная плита Модуль коллектора |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Монтажная плита Модуль коллектора |
| Пневматическое подключение, канал 3 | Монтажная плита Модуль коллектора |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | Модуль коллектора |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | Модуль коллектора |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |