


# Монтажная плата NAUE-1/4-NPT-1-ISO

№ изделия: 30427

FESTO

со стыковой поверхностью по ISO 5599/I, в сборе со встроенным электрическим присоединением по ISO 5599/II. Присоединение снизу.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Авторизация	UL - Recognized (OL)
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	1/8 NPTF
Подвод пилотного воздуха 14	1/8 NPTF
Пневматическое подключение, канал 1	1/4 NPTF
Пневматическое подключение, канал 2	1/4 NPTF
Пневматическое подключение, канал 3	1/4 NPTF
Пневматическое присоединение, канал 4	1/4 NPTF
Пневматическое присоединение, канал 5	1/4 NPTF