

V-образное ниппельное соединение V-PK-4

№ изделия: 30920

FESTO

с ниппелями




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3,4 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Пневматическое присоединение	PK-4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	ПОМ