

Штекерная розетка с кабелем KMF-1-230AC-2.5

№ изделия: 30936

FESTO

в сборе, для F-катушек.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	170 g
Электрическое подключение	Розетка разъема
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Подключение заземления	Имеется в наличии
Длина кабеля	2,5 m
Диаметр кабеля	6 mm
Структура кабеля	3x0,75
Класс защиты	IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	PC POM
Материал электрического контакта	Бронза