

# Заглушка B-M3-S9

№ изделия: 30979

★ Линейка основной продукции

по DIN 908, с уплотнительным кольцом.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	10
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Номинальный момент затяжки	0,48 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 55 %
Вес продукта	1 g
Тип крепления	Наружный шестигранник A/F 4.5 Паз 0.8 мм
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба M3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал заглушки	Легированная сталь, нержавеющая
Материал кольца	Нержавеющая сталь NBR