


# Вилкообразная головка SG-M8

№ изделия: 3111

★ Линейка основной продукции

с шестигранной гайкой, для поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны), по DIN ISO 8140.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M8
Соответствует стандарту	DIN 71752 ISO 8140
Резьбовое присоединение	Внутренняя резьба M8
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	53 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного штифта	Сталь Гальванизирован
Материал шарнира	Сталь Гальванизирован
Материал гайки	Сталь Гальванизирован