

Опорная стойка LBG-50

№ изделия: 31763

FESTO

для поворотного фланца со сферическим подшипником SSNG или шарнирной головки SGS для цилиндров DNGU, DNG, DNC. или поворотный фланец со сферическим подшипником SNCS или шарнирной головки SGS для цилиндров AEN, ADN, ADNP.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	540 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Отливка из нержавеющей стали
Материал монтажного штифта	Сталь с поверхностной закалкой
Материал фиксатора	Пружинная сталь