

Направляющая SPZ-20-100-P-A

№ изделия: 32731

Продукт будет снят с производства

с 2 штоками (TWIN-направляющая), для бесконтактного опроса.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 100 mm |
| Диапазон настройки крайних положений/хода | 10 mm |
| Диаметр поршня | 20 mm |
| Режим работы привода | Каретка |
| Демпфирование | Пневматическое демпфирование с металлическим упором |
| Положение при сборке | Любое |
| Направляющая | Направляющая скольжения |
| Тип конструкции | Направляющая |
| Определение позиции | Для герконов |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 282 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 282 N |
| Пневматическое присоединение | M5 |
| Material cover | Алюминиевый сплав |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алюминиевый сплав |
| Material piston rod | Легированная сталь, нержавеющая |