

Фланцевое крепление FNG-125

№ изделия: 32946

Продукт будет снят с производства

для цилиндров DNG, DNGU.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	125
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	2.216 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крепление	Железная отливка в графите Окрашен
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован