

# Крепежные лапы HNG-125

№ изделия: 32953

Продукт будет снят с производства

для цилиндров DNG, DNGU.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение   |
|--|--|
| Размер                                   | 125  |
| Основан на стандарте                     | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Соответствует стандарту                  | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2  |
| Температура окружающей среды             | -40 ... 150 °C   |
| Вес продукта                             | 2.025 g  |
| Замечания по материалу                   | Не содержит медь и PTFE  |
| Информация о материале, крепление        | Сталь<br>Гальванизирован   |
| Данные о материале, винт                 | Сталь<br>Гальванизирован   |