

Обратный клапан

H-1/8-A/I

№ изделия: 3324

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция прохода только в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Тип крепления	Линейный монтаж
Стандартный номинальный расход	280 l/min
Operating pressure МПа	0,04 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	0,4 ... 8 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	21 g
Материал уплотнений	NBR