


# Поводок FKG-20-B

№ изделия: 33339

FESTO

для уменьшения изгибающего момента на каретке линейного привода типа DGO и выравнивания несоосности направления нагрузки и оси направляющей.



## Таблица данных

| Характеристика  | Значение   |
|---|--|
| Размер  | 20   |
| Радиальное отклонение +/-                                     | 1 mm   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC                      | 2 - Средняя стойкость к коррозии                   |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L                                     |
| Температура окружающей среды                                  | -20 ... 120 °C                                     |
| Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/- | 350 N  |
| Вес продукта  | 302 g  |
| Материал компенсатора момента                                 | Анодированный алюминий<br>Гальванизированная сталь |
| Материал шарнира  | Сталь<br>Гальванизирован                           |
| материал детали скольжения                                    | Латунь   |