

Штекер с ниппелями KSV-PK-2

№ изделия: 33384

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	1,5 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматическое присоединение	Для шлангов с наружным диаметром 3 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)