



# Пневмоэлектрический преобразователь PE-1/8

№ изделия: 3344

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 60947-5-1
Авторизация	CCC
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Пневмоэлектрический датчик давления
Operating pressure MPa	0,08 ... 1 MPa
Рабочее давление	0,8 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Выход переключателя	Контактного типа
Функция переключения	Предельная величина с постоянным гистерезисом
Функция переключающего элемента	Переключатель
Максимум точки включения	0,8 bar
Минимум точки выключения	0,2 bar
Макс. выходное коммутируемое напряжение AC	250 V
Макс. выходное коммутируемое напряжение DC	250 V
Категория использования для индуктивной нагрузки	AC-14 DC-13
Категория использования для омической нагрузки	AC-12 DC-12
Электрическое подключение	4-жильный Кабель
Электрическое подключение 1, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 1, технология подключения	Открытый конец
Длина кабеля	1 m
Материал оплетки кабеля	PVC
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G1/8
Вес продукта	225 g
Материал корпуса	Анодированный алюминий Цинковая штамповка
Материал мембраны	CR
Опции настройки	Постоянно установленный
Класс защиты	IP65
Напряжение изоляции	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Степень загрязнения	3