

Направляющая FEN-63- -KF

№ изделия: 33487

FESTO

Снимается, доступен до конца 2008



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Размер | 63 |
| Ход | 10 ... 500 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Направляющая | Шарико-винтовая направляющая |
| Структура проекта | Направляющая |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Усилие перемещения | 15 N |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 50 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 5.410 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой |
| Информация о материале направляющей | Закаленная сталь |
| Информация о материале корпуса | Алюминиевый сплав Анодированный |