

# Направляющая FEN-100- -KF

№ изделия: 33489

FESTO

Снимается, доступен до конца 2008



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Ход	10 ... 500 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Шарико-винтовая направляющая
Структура проекта	Направляющая
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие перемещения	40 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	80 g
Базовый вес на 0 мм хода	12.990 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Информация о материале направляющей	Закаленная сталь
Информация о материале корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный