

Стандартный цилиндр ESNU-3/4"- -P-A

№ изделия: 33512

FESTO

по DIN ISO 6432, для бесконтактного опроса. Различные возможности крепления без и с дополнительными элементами крепления. С упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Минимальный ход 10 мм требуется для проведения опроса с помощью датчиков положения.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США



Примерное
представление



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 50 mm
Диаметр поршня	3/4"
Основан на стандарте	ISO 6432
Демпфирование	Упругие демпфирующие кольца или диски в крайнем положении (P)
Конец штока	Наружная резьба
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Окружающая температура	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	169 N
Пневматическое соединение	M22x1,5
Информация о материале крышки	Обработанный алюминиевый сплав
Информация о материале уплотнений	NBR TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале штока	Легированная сталь, нержавеющая