

электродвигатель с редуктором ERMH-8-P-E17-15

№ изделия: 3383151

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	8
Тип конструкции	Электро-механический поворотный модуль со сквозной подачей воздуха
Положение при сборке	Любое
Угол поворота	Бесконтактный
Коэффициент редукции	30:1
Номинальный момент	0,75 Nm
Точность повторения	±0,01 °
Макс. аксиальное усилие	200 N
Вес продукта	1.075 g
Рабочий цикл	100 %
Номинальный ток мотора	0,31 A
Тип мотора	Сервомотор
Условный проход	4 mm
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Стандартный номинальный расход	350 l/min
Макс. выходная скорость	200 1/min
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Номинальная мощность мотора	9,2 W
Пиковый ток	0,61 A
Макс. опрокидывающий момент, статич.	15 Nm
Пиковый момент	1,8 Nm
Допустимый массовый момент инерции нагрузки	0,0026 kgm ²
Пневматическое присоединение	G1/8
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)