

Вакуумный клапан безопасности ISV-1/8

№ изделия: 33969

FESTO

для удержания вакуума в том случае, если один или несколько захватов в группе не плотно прилегают к поверхности.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | G1/8 |
| Ejector pulse suitability | ≤ 8 MPa |
| Пригоден для импульса сброса | 8 bar |
| Положение при сборке | Любое |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Рабочее давление | -0,95 ... 0 bar |
| Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi) | 2 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 9 g |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
| Материал пружины | Легированная сталь |
| Материал фильтра | Алюминиевый сплав Сетка из нержавеющей стали |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал пустотелого болта | Алюминиевый сплав |
| Материал поплавка | POM |