


# Катушка электромагнитная MSFG-24/42-50/60-OD

№ изделия: 34411

FESTO

для постоянного тока, без штекерной розетки.



## Таблица данных

| Характеристика                          | Значение   |
|---|--|
| Положение при сборке                    | Любое  |
| Индикатор позиции переключения          | Нет  |
| Мин. время срабатывания                 | 10 ms  |
| Рабочий цикл                            | 100 %  |
| Фактор мощности $\cos \{\phi\}$         | 0,7  |
| Характеристики катушки                  | 24 V DC: 4.5 W<br>42 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 9 VA, мощность удержания 7 VA |
| Допустимое колебание частоты            | +/- 5 %  |
| Допустимые колебания напряжения         | +/- 10 %   |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-C1-L   |
| Класс защиты                            | IP65   |
| Температура окружающей среды            | -5 ... 40 °C   |
| Макс. момент затяжки, штекерная розетка | 0,4 Nm   |
| Вес продукта                            | 55 g   |
| Электрическое подключение               | 3-пин<br>Контакты для MSSD-F   |
| Тип крепления                           | С рифленной гайкой   |
| Замечания по материалу                  | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)              |
| Материал электромагнитной катушки       | Duroplast<br>Медь<br>Сталь   |
| материал оплетки                        | Медь   |