

# Катушка электромагнитная MSFG-42-OD

№ изделия: 34413

FESTO

для постоянного тока, без штекерной розетки.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100 %
Характеристики катушки	42 V DC: 5.5 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Макс. момент затяжки, штекерная розетка	0,4 Nm
Вес продукта	55 g
Электрическое подключение	3-пин Контакты для MSSD-F
Тип крепления	С рифленой гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	Duroplast Медь Сталь
материал оплетки	Медь