


# Направляющая FENG-32-500-KF

№ изделия: 34498

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Ход	500 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие $F_y$	750 N
Макс. усилие $F_y$ статическое	1.020 N
Макс. усилие $F_z$	750 N
Макс. усилие $F_z$ статическое	1.020 N
Макс. момент $M_x$	28 Nm
Макс. момент $M_x$ , статич.	38 Nm
Макс. момент $M_y$	34 Nm
Макс. момент $M_y$ , статич.	46 Nm
Макс. момент $M_z$	34 Nm
Макс. момент $M_z$ , статич.	46 Nm
Усилие перемещения	15 N
Вес продукта	2.430 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Анодированный алюминий