

Направляющая FENG-50-100-KF

№ изделия: 34507

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|---|
| Размер | 50 |
| Ход | 100 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Направляющая | передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
| Тип конструкции | Направляющая |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Макс. усилие F_y | 1.260 N |
| Макс. усилие F_y статическое | 1.600 N |
| Макс. усилие F_z | 1.260 N |
| Макс. усилие F_z статическое | 1.600 N |
| Макс. момент M_x | 65 Nm |
| Макс. момент M_x , статич. | 83 Nm |
| Макс. момент M_y | 70 Nm |
| Макс. момент M_y , статич. | 89 Nm |
| Макс. момент M_z | 70 Nm |
| Макс. момент M_z , статич. | 89 Nm |
| Усилие перемещения | 15 N |
| Вес продукта | 4.520 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал компонента направляющей | Закаленная сталь |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Материал траверсы | Анодированный алюминий |