

Направляющая FENG-50-500-KF

№ изделия: 34512

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Ход	500 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие Fy	1.260 N
Макс. усилие Fy статическое	1.600 N
Макс. усилие Fz	1.260 N
Макс. усилие Fz статическое	1.600 N
Макс. момент Mx	65 Nm
Макс. момент Mx, статич.	83 Nm
Макс. момент My	70 Nm
Макс. момент My, статич.	89 Nm
Макс. момент Mz	70 Nm
Макс. момент Mz, статич.	89 Nm
Усилие перемещения	15 N
Вес продукта	6.480 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Анодированный алюминий