


# Направляющая FENG-80-160-KF

№ изделия: 34523

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Ход	160 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие $F_y$	2.300 N
Макс. усилие $F_y$ статическое	3.120 N
Макс. усилие $F_z$	2.300 N
Макс. усилие $F_z$ статическое	3.120 N
Макс. момент $M_x$	170 Nm
Макс. момент $M_x$ , статич.	231 Nm
Макс. момент $M_y$	191 Nm
Макс. момент $M_y$ , статич.	259 Nm
Макс. момент $M_z$	191 Nm
Макс. момент $M_z$ , статич.	259 Nm
Усилие перемещения	40 N
Вес продукта	11.662 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Закаленная сталь