

Распределитель золотниковый с поворотным краном HSO-4/3-M5

№ изделия: 34539

FESTO

4/3-распределитель с ручным управлением, в нейтральном положении все линии перекрыты.

Снимается, доступен до конца 2006

Этот тип годится для вакуума. Подвод вакуума на 1 (P) и 3 (R).





Таблица данных

Характеристика	Значение
Стандартный номинальный расход	130 l/min
Пневматическое соединение, канал 2	M5
Пневматическое соединение, канал 4	M5
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Структура проекта	Распределитель с плоским поворотным золотником
Условный проход	3,6 mm
Температура среды	-20 ... 60 °C
Окружающая температура	-20 ... 60 °C
Приводной момент	0,3 Nm
Вес продукта	0,035 kg
Тип крепления	Установка передней панели
Пневматическое соединение, канал 1	M5
Пневматическое соединение, канал 3	M5
Информация о материале уплотнений	NBR
Информация о материале, корпус	Пластик