

Фланец с осью SSNG-125

№ изделия: 34568

Продукт будет снят с производства

со сферическим подшипником, для цилиндров DNG, DNGU,
подходящая опорная стойка LBG.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска
альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	125
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	3.082 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крепление	Железная отливка в графите
Информация о материале, подшипник штока	Сталь PTFE
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован