

Амортизатор YSR-8-8-C

№ изделия: 34571

FESTO

Самонастраиваемый




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	8
Ход	8 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,2 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	8 mm
Макс. усилие остановки	500 N
Макс. потребление энергии на ход	3 J
Макс. потребление энергии в час	18.000 J
Макс. остаточная энергия	0,02 J
Усилие сброса	2,5 N
Вес продукта	32 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь
Материал штока	Легированная сталь