

Катушка электромагнитная VACC-S18-18-K4-3A-EX4D

№ изделия: 3504741

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 220 VAC /50-60 Hz,
flameproof enclosure.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Тип управления | электрический |
| Положение при сборке | Любое |
| Индикатор позиции переключения | Нет |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Класс изоляции | H |
| Характеристики катушки | 230 V AC: 50/60 Hz, мощность: 1.8 VA |
| Допустимые колебания напряжения | -15 % / +10 % |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU RoHS |
| Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Сертификационный департамент | BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116 |
| Категория ATEX Газ | II 2G |
| Категория ATEX Пыль | II 2D |
| Взрывозащита типа "Газ" | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb |
| Взрывозащита типа "Пыль" | ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Класс защиты | IP65 |
| Вес продукта | 1.700 g |
| Электрическое подключение | Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал электромагнитной катушки | Алюминиевый сплав Серый чугун |