

Распределитель с ручным управлением VHER-H-B43C-N14

№ изделия: 3520365

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	4/3 нормально закрытый
Тип управления	Ручное
Ширина	66 mm
Стандартный номинальный расход	1.150 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Прим. указание по рабочему давлению	Vacuum operation at port 3 only При работе с двумя давлениями, давление в канале 1 должно быть больше чем в канале 3
Тип конструкции	Распределитель с плоским поворотным золотником
Условный проход	8 mm
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Инструкции по эксплуатации	Перемещать только вручную
Тип уплотнения	Твердый
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Защита от перекрытия	Да
Индикатор позиции переключения	с принадлежностями
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Приводной момент	2 Nm
Вес продукта	560 g
Тип крепления	Установка передней панели со сквозным отверстием Опция
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 3	NPT1/4-18
Пневматическое присоединение, канал 4	NPT1/4-18
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал рычага	Алюминиевое литье под давление