

Блок управления двумя руками ZSB-1/8

№ изделия: 3527

FESTO

Узел безопасности с управлением двумя руками.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
Тип управления	пневматический
Структура проекта	Тарельчатый клапан с пружинным возвратом
Рабочее давление	3 ... 8 bar
Стандартный номинальный расход	50 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по машиностроению
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	490 g
Тип крепления	со сквозным отверстием с внутренней резьбой Опция
Подвод пилотного воздуха 12	G1/8
Подвод пилотного воздуха 14	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/8
Информация о материале, крышки	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав Анодированный