

# Пистолет обдувочный экономичный LSP-1/4-D

№ изделия: 35528

FESTO

Литье под давлением



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Функция быстрого выхлопа                 | Воздушную струю можно дозировать  |
| Рабочее давление                         | 0 ... 10 bar  |
| Расход в атмосферу                       | 120 l/min   |
| Стандартный номинальный расход           | 120 l/min   |
| Рабочая среда                            | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Примечание по рабочей среде              | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)       |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364 zone III  |
| Уровень звукового давления               | 90 dB(A)  |
| Температура окружающей среды             | -10 ... 50 °C   |
| Вес продукта                             | 240 g   |
| Пневматическое присоединение             | Внутренняя резьба G1/4  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса                         | Алюминиевый сплав   |