

Генератор вакуума VAD-ME-1/8

№ изделия: 35554

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

со встроенным встроенным электромагнитным клапаном.

Рекомендуется воздух без содержания масла.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход, сопло Лавала	0,95 mm
Положение при сборке	Любое
Характеристика эжектора	Высокий вакуум
Встроенная функция	Электрический вкл./выкл. Клапан
Тип конструкции	T-образный
Рабочее давление	1,5 ... 8 bar
Макс. вакуум	85 %
Рабочий цикл	100 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	0 ... 40 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Вес продукта	123 g
Электрическое подключение	Разъем
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Подключение вакуума	G1/8
Материал корпуса	Алюминий