



# Датчик положения SMT0-6-PS-S-LED-24

№ изделия: 35573

FESTO

со светодиодом и встроенной схемой защиты, без крепежного комплекта.

Снимается с производства, доступен до 2012 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Блочного проекта
Авторизация	C-Tick
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Принцип измерения	Магнитный, индуктивный
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Выход переключателя	PNP
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Повторяемость порога переключения	+/- 0,1 mm
Время включения	≤ 1 ms
Время выключения	≤ 1 ms
Макс. выходной ток	200 mA
Макс. характеристика контакта DC	6 W
Падение напряжения	< 3 V
Остаточный ток	≤ 0,01 mA
Защита от короткого замыкания	Пульсирующий
Способность выдерживать перегрузку	Имеется в наличии
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Электрическое подключение	Разъем M12x1 3-пин
Направление выхода	Поперечный
Макс. момент затяжки разъема	0,5 Nm
Тип крепления	с принадлежностями
Вес продукта	36 g
Информация о материале, корпус	PA-GF PUR Цинковая штамповка
Рабочий режим дисплея	Желтый светодиод
Класс защиты	IP67