

Промежуточная плата с регулятором давления LR-ZP-P-D-3

№ изделия: 35968

FESTO

для ISO-распределителей.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 5599-1
Встроенная функция	Регулятор давления
Тип конструкции	Поршень
Диапазон давления управления	0 ... 12 bar
Входное давление 1	≤ 14 bar
Авторизация	UL - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	1.220 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление Сталь