

Ниппельное угловое соединение LCNH-M5-PK-4

№ изделия: 35984

FESTO

Поворотное, с удлиненным корпусом, для пневмошлангов PAN, PUN, PP, PU, PR с уплотнительным кольцом



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2,9 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба M5
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 6 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Сталь Цинковая штамповка