

Спираль для соединения шлангов РКВ-50-ВL

№ изделия: 3656

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	For tube bundle diameter max. 50 mm
Наружный диаметр	6 mm
Внутренний диаметр	4 mm
Инструкции по эксплуатации	12 tubes with an outside diameter of 12 mm 28 tubes with an outside diameter of 8 mm 50 tubes with an outside diameter of 6 mm 60 tubes with an outside diameter of 4 mm
Tube length	50 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Вес продукта в зависимости длины	0,0146 kg/m
Цвет	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	PE