

Распределитель с кнопочным управлением K-3-M5

№ изделия: 3660

FESTO

Управление от нажимной кнопки.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Стандартный номинальный расход	80 l/min
Рабочее давление	-0,95 ... 8 bar
Тип конструкции	Седло поршня
Условный проход	2 mm
Тип пилотного управления	прямой
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Приводное усилие	23 N
Вес продукта	28 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Цинковая штамповка