



# Пневмоэлектрический преобразователь PE-1000

№ изделия: 3719

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 60947-5-1
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Пневмоэлектрический датчик давления
Operating pressure MPa	0 ... 0,1 MPa
Рабочее давление	0 ... 1 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Выход переключателя	Контактного типа
Функция переключения	Предельная величина с постоянным гистерезисом
Функция переключающего элемента	Переключатель
Пороговое значение включения	0,05 bar
Пороговое значение выключения	0,05 bar
Макс. выходное коммутируемое напряжение AC	250 V
Макс. выходное коммутируемое напряжение DC	250 V
Категория использования для индуктивной нагрузки	AC-14 DC-13
Категория использования для омической нагрузки	AC-12 DC-12
Электрическое подключение	4-жильный Кабель
Электрическое подключение 1, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 1, технология подключения	Открытый конец
Длина кабеля	1 m
Материал оплетки кабеля	PVC
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	M5
Вес продукта	230 g
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление Анодированный алюминий
Опции настройки	Постоянно установленный
Класс защиты	IP62
Напряжение изоляции	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Степень загрязнения	3