

Корпус муфты EAMK-A-E17-100

№ изделия: 3780305

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	72 mm
Установочный диаметр 2	62 mm
Номинальная длина	49 mm
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Температура окружающей среды	10 ... 40 °C
Вес продукта	910 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)