

# Полимерный пневмошланг PL-6-VL

№ изделия: 3862

FESTO

Для штуцеров SK и N (одобрены для использования в пищевой промышленности)  
Максимальное давление допустимо при максимальной температуре.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	8,4 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	39 mm
Внутренний диаметр	6 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 9 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Температура окружающей среды	-30 ... 60 °C
Авторизация	TÜV
Вес продукта в зависимости длины	0,025 kg/m
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 42 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	PE