

Импульсный генератор VLG-4-1/4

№ изделия: 4026

FESTO

Настраиваемый




Таблица данных

Характеристика	Значение
Operating pressure MPa	0,4 ... 1 MPa
Рабочее давление	4 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L