

Резьбовое соединение с накидной гайкой ACX-1/8-PX-4

№ изделия: 4032

FESTO

Для шланга с металлической оплеткой PX.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3,5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G1/8 PK-4 с накидной гайкой
Информация о материале, корпус	Алюминий