

Тройник с накидной гайкой ТСХ-1/8-РХ-4

№ изделия: 4044

FESTO

Для шланга с металлической оплеткой РХ.
Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3,5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G1/8 РК-4 с накидной гайкой
Информация о материале, корпус	Алюминий