

Осевой набор EAMM-A-T42-60P

№ изделия: 4133487

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальная длина	48 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	3,2 kgmm ²
Передаваемый момент	10 Nm
Вес продукта	330 g
Код интерфейса, привод	T42
Код интерфейса, двигатель	60P 60PA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)