

Ручной рычаг VAOH-F10-D7-H9-A

№ изделия: 4650069

FESTO

for mechanical actuation of manual ball valves VZBM as closing accessories.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	89 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	5 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	50 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	сталь, гальванизированная