

Параллельный набор EAMM-U-30-V20-28A-44

№ изделия: 4767125

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	30
Межосевое расстояние	44 mm
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	2,11 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,015 Nm
Передаваемый момент	0,05 Nm
Вес продукта	97 g
Код интерфейса, привод	V20
Код интерфейса, двигатель	28A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)