

Шаровой кран VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14

№ изделия: 4802245

FESTO

Stainless steel for use in cosmetics and the pharmaceuticals industry, 2/2-way, nominal width 3/4", top flange F0304, PN16, clamping fitting to DIN 32676-B, electropolished.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-ходовой шаровой кран
Тип управления	механический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Зажим по DIN 32676 серия B
Индикатор позиции переключения	Направление прорези = направление пропускной способности
Расположение отверстий на фланце	F0304
Внутренний диаметр	23,7 mm
Номинальный внутренний диаметр DN	20
Функция распределителя	2/2
Направление потока	реверсивный
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	16
Момент отрыва при дифференциальном давлении, номинальном давлении, условном проходепроцесс клапана	9 Nm
Основан на стандарте	DIN 32676 ISO 5211
Среда	Пары Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-] Инертные газы Вода Нейтральные жидкости
Температура среды	-20 ... 200 °C
Расход Kv	82 м3/ч
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Материал корпуса	Отливка из нержавеющей стали
Номер материала корпуса	1.4409
Материал уплотнения седла	PTFE, модифицированный
Материал уплотнений	FPM PTFE
Материал шарика	Отливка из нержавеющей стали
Номер материала шара	1.4409
Материал вала	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала вала	1.4401
Вес продукта	1.130 g
Авторизация	3-A Sanitary CRN
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии