

Муфта EAMD-21-15-11-8X10

№ изделия: 4820350

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	11 mm
Установочный диаметр 2	8 mm
Размер	21
Номинальная длина	15 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,45 kgmm ²
Передаваемый момент	2 Nm
Вес продукта	13,7 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)