

Фланец для вала DARF-Q12-32

№ изделия: 4886224

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 32 |
| Положение при сборке | Любое |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Макс. момент затяжки | 2,9 Nm |
| Вес продукта | 92 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал фланца | Алюминиевый сплав, анодированная |
| Материал винтов | Гальванизированная сталь |